

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Krāvesība pie 3 km/h	500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais platums	86 mm
Kopējais svars	1,37 kg

## KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	46 mm
Pagrieziena rādiuss	77,5 mm
Grozāms savienojums	155 mm
Kupola diametrs	86 mm

## RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	63 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	90 mm
Plāksnes platums	90 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168

Pasūtījuma numurs 00062078  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

