

LINEA LIGHT

5920PJ050L51-10 RAL9002

EAN 4031582439304

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea light
Type de boîtier	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	50,5 mm
Largeur totale	47,6 mm
Poids	0,06 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	13 mm

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Déport	15 mm
Rayon d'encombrement	46 mm
Diamètre d'encombrement	92 mm
Diamètre du dôme	23 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF
Design
Award

LINEA LIGHT




5920PJ1050L51-10 RAL9002

EAN 4031582439304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF
Design
Award