

# GALEA

5070PJH125R05-22x40 TRP

EAN 4031582395006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	66 mm
Poids global	0.64 kg

## CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102.5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm
Diamètre du dôme	59 mm

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	22 mm
Longueur Œil	40 mm

# GALEA

5070PJH125R05-22x40 TRP

EAN 4031582395006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

