PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,29 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	34 mm
Aksel Huldiameter	8,3 mm
Navlængde	45 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Bestillingsnummer 00031810

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH