产品信息

AGILA CARE

2474YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341997



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila care
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	163 mm
总重量	0.92 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	103.5 mm
转向干涉	207 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆，用于异型杆
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE


2474YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341997

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸





© Copyright 2026 TENTE International GmbH