PRODUCTINFORMATIE

MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	96 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	48 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	300 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,66 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Bestelnummer 00034205

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH