

AGILA

2470DIK125R07-Ø24-27

EAN 4031582328332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○○

Шум руху ●●●○○○

Атритація ●●●○○○

Стійкість до корозії ●●●○○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 163 mm |
| Загальна вага | 1,18 kg |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Радіус повороту | 103,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 207 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Конічний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування | Синтетичний експандер, круглий |
| Розширювальний фітинг (мінімум) | 24 mm |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 27 mm |
| Підказка | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

AGILA

2470DIK125R07-Ø24-27

EAN 4031582328332

Номер замовлення 00063985
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

