

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557
Objednáací číslo 00863069

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ krytu	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2400 kg
Nosnost 6 km/h	2000 kg
Statický Nosnost	4000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	355 mm
Celková šířka	140 mm
Celková hmotnost	21,52 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	zinek-železo (průhledné)
Offset	76 mm
Radius otočení	230 mm
Otočné rušení	460 mm
Průměr otočné kamery	140 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	175 mm
Šířka desky	140 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	140 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557
Objednáací číslo 00863069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

