

# LINEA LIGHT

5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea light                             |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement       |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                                   |
| Conducteur électrique           | Non                                     |
| Inoxydable                      | Non                                     |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg                                   |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                  |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                   |
| Hauteur                         | 68 mm                                   |
| Largeur totale                  | 46 mm                                   |
| Poids global                    | 0.09 kg                                 |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Rayon d'encombrement    | 67 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 134 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 23 mm                  |

## ROUE

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matériau du corps  | Polypropylène              |
| Bandage            | Identique au corps de Roue |
| Roulement          | Moyeu lisse                |
| Pare-fils          | Avec protège-filet         |
| Diamètre           | 65 mm                      |
| Largeur du Bandage | 13.9 mm                    |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 10 mm                        |

Deutscher  
Designer  
ClubPrix  
Interzumproduct  
design  
awardPrix IF  
Design

# LINEA LIGHT

5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Designer  
Club



Prix  
Interzum



product  
design  
award

Prix IF  
Design