



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	188 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1.25 kg

CHAPE

Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Diamètre du dôme	60 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	45 mm
Position de la tige filetée	19 mm
Nombre de trous de fixation	2

