MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numéro de commande 0000EEC8

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numéro de commande 00005568

Dessins du produit

