

AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047

Номер замовлення 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 80 kg |
| Електропровідність | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 160 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 160 mm |
| Загальна вага | 0,634 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Радіус повороту | 103,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 207 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|---|
| Тип налаштування | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm |
| Підказка | Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. |

AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047

Номер замовлення 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

