

ALPHA

3478UFJ160P63

EAN 4031582377941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	1,83 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ALPHA

3478UFJ160P63

EAN 4031582377941

Bestelnummer 00001835

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

