

AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Aviana
Type	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	102 mm
Totale breedte	69 mm
Totaal gewicht	0,374 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Conisch kogellager Roestvrij
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	28 mm
Zwenk radius	68,5 mm
Draaicirkel	137 mm
Diameter koepel	54 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat met remelementen
Lengte plaat	70 mm
Breedte plaat	55 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	51 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	41 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	51 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	57 mm
Diameter plaatgat	5,5 mm

Red Dot
Design
AwardDuitse
Design
Award

TECHNISCHE TEKENINGEN

