

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Broj porudžbine 00078717

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	72 mm
Ukupna širina	46 mm
Ukupna težina	0,124 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	7 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljusa	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	53 mm
Otpor okretanju	106 mm
Prečnik kupole	32 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Broj porudžbine 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

