

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numéro de commande 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Glide
Type de boîtier	Solution personnalisée
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	33 mm
Largeur totale	50 mm
Poids	0,055 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Droite
Pivot	Tige pivotante
Diamètre du dôme	38 mm
Diamètre du collet	50 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numéro de commande 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

