INFORMACIJE O PROIZVODU

# LINEA CLINIC

## 5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●●● |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●●●○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Linea clinic |
| Tip | Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica |
| Standard | EN12531 - Bolnički stolovi |
| Nosivost na 3 km/h | 150 kg |
| Nosivost na 4 km/h | 150 kg |
| Električni provod | yes |
| nerdjajuci | yes |
| Statički Nosivost | 450 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 175 mm |
| Ukupna širina | 71 mm |
| Ukupna težina | 1.21 kg |
| Sertifikacija | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | poliamid |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | precizini kuglicni lezaj |
| Boja | Siva bela (RAL9002) |
| ofset | 47.5 mm |
| okretni radijus | 127 mm |
| Otpor okretanju | 254 mm |
| Prečnik kupole | 45.5 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| Boja Tocak | Siva bela (RAL9002) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 150 mm |
| Širina omotac | 15 mm |
| Širina tela | 15 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija |
| Prečnik sraf | 32 mm |
| Dužina sraf | 50 mm |
| Položaj sraf | 7 mm |
| Količina otvora za montiranje sraf | 4 |
| Savet | Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. |

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA CLINIC


5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158

Broj porudžbine 00037768

**Crteži proizvoda**



Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

© Copyright 2026 TENTE International GmbH