

STYLEA

5920UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	88 mm
Totale breedte	54 mm
Totaal gewicht	0,149 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	62 mm
Uitzwenking	124 mm
Diameter schroefdraad	10 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift	10 mm
Lengte Stift	15 mm