



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	120 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	240 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	124 mm
Обща ширина	82 mm

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	32 mm
Радиус на завъртане	108 mm
Интерференция при завъртане	216 mm
Диаметър на купол	52 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	20 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ
Дължина на плаката	95 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	72 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	76 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	44.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	52 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

LINEA

5941UAC100P52 RAL9002

EAN 4031582353198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Дизайн
Club



Награда
Interzum



product
design
award

IF
награда
за
Дизайн