

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Numero d'ordine 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	66 mm
Larghezza complessiva	43 mm
Peso complessivo	0,143 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	21 mm
Larghezza corpo	21 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Un Giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	16 mm
Raggio di piroettamento	41 mm
Ingombro di piroettamento	82 mm
Diametro cuffia superiore	43 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	59 mm
Larghezza della piastra	47 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	35 mm
Larghezza foro piastra (massima)	46 mm
Diametro del foro della piastra	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Numero d'ordine 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

