

# DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234  
Bestelnummer 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Droge lagerbus
Kleur Wiel	Metallic
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	8,4 mm
Naaflengte	45 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	95 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	125 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totaal gewicht	0,341 kg

# DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234  
Bestelnummer 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

