

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Номер на поръчката 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○○○○○

Шум от движение ○○○○○

Привличане ○○○○○

Устойчив на корозия ○○○○○

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 630 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 215 mm

Обща ширина 141 mm

Общо тегло 15,19 kg

### КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	35 mm
Ширина на тялото	35 mm

### ВИЛКА

Изместване	35 mm
Радиус на завъртане	115 mm
Интерференция при завъртане	230 mm
Диаметър на купол	128 mm

### ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	145 mm
Ширина на плаката	145 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Номер на поръчката 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

