

ZETA REVERSE

468BTOP125P63

EAN 4031582398465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta reverse
Ház típusa	Totálfékes görgő rugós irányfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	560 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-30 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	3,17 kg
Teljes szélesség	96 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágó	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	60 mm
Körbeforgás	360 mm
Kupola átmérője	96 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA REVERSE

468BTOP125P63

EAN 4031582398465

Rendelési szám 00860870

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

