

## ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Název produktu              | Zeta reverse                                 |
| Typ                         | Otočné Kolečko s pružinovým<br>Směrová brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení                 |
| Nosnost 4 km/h              | 500 kg                                       |
| Nosnost 6 km/h              | 400 kg                                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                                           |
| Nerezové                    | Ne                                           |
| Statická Nosnost            | 1000 kg                                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                                        |
| Celková výška               | 164 mm                                       |
| Stavební výška              | 96 mm                                        |
| Celková hmotnost            | 2,88 kg                                      |

## UCHYCENÍ

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, velmi těžký                    |
| Tvar Vidlice     | Široký, Vyztužené                             |
| Otočné ložisko   | Dva kulové závody, Vyztužené<br>nebo Nerezové |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou                             |
| Vyosení          | 55 mm                                         |
| Poloměr otáčení  | 96 mm                                         |
| Průměr otáčení   | 235 mm                                        |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Hliník                   |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra              |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267

Objednáací číslo 00860882

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

