

KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Numéro de commande 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Kappa load |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 800 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 640 kg |
| Statique Capacité de charge | 1600 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 205 mm |
| Largeur totale | 110 mm |
| Poids global | 4,406 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Aluminium |
| | convexe |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Fonte ou fer forgé, lourd |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 58 mm |
| Rayon d'encombrement | 140 mm |
| Diamètre d'encombrement | 280 mm |
| | ✓ |
| Diamètre du dôme | 111 mm |

KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Numéro de commande 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 135 mm |
| Largeur de plaque | 110 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Numéro de commande 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

