

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806

Número de comanda 00031646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila twin
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	75 kg
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	69 mm
Àmplia general	57 mm
Pes total	0,242 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
Corporació ample	19 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Support Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	25 mm
Scio de giro	77 mm
Sterferencia de giro	155 mm
Dome Dictel	53 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806
Número de comanda 00031646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

