

# AGILA CARE

2474PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nume produs                       | Agila care                                       |
| Tip                               | Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive                |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                                           |
| Conductiv electric                | Nu                                               |
| Inoxidabil                        | Nu                                               |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                           |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                            |
| Înălțime totală                   | 188 mm                                           |
| Greutate totală                   | 1,02 kg                                          |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Larg                 |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Pasivat în albastru  |
| Offset                    | 45 mm                |
| Raza de pivotare          | 120 mm               |
| Interferență pivotantă    | 240 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 150 mm                      |
| Benză de rulare                         | 32 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A               |

## RACORD

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Tip ajustare   | Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil |
| Diametru Șurub | 28 mm                                             |
| Lungime Șurub  | 96 mm                                             |

# AGILA CARE

2474PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

