INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# PURETECH

## DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ○ ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Puretech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 70 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 140 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 0,23 kg |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 80 mm |
| Benză de rulare | 30 mm |
| Diametrul găurii Axă | 12 mm |
| Lungime butuc | 44,4 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului




© Copyright 2026 TENTE International GmbH