

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	150 kg
Poids global	1.04 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Pneumatique, profil du bloc
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	260 mm
Largeur du Bandage	85 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numéro de commande 00031045
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

