

# MAXTECH

PNR260X75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène          |
| Bandage               | Mousse de polyuréthane |
| Roulement             | Roulements rouleaux    |
| Pare-fils             | Sans pare-fils         |
| Diamètre              | 260 mm                 |
| Largeur du bandage    | 75 mm                  |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm                  |
| Longueur de moyeu     | 74 mm                  |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nom du produit              | Maxtech |
| Type                        | Roue    |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 kg   |
| Capacité de charge statique | 150 kg  |
| Poids                       | 1,95 kg |

# MAXTECH

PNR260X75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

