PRODUCTINFORMATIE

AGILA CARE

2474YGO125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342093



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila care
Type	Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	163 mm
Totaal gewicht	0,9 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Draaicirkel	207 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2474YGO125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342093

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH