

NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Numéro de commande 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	400 mm
Largeur du Bandage	100 mm
Diamètre du trou de l'Axe	40 mm
Longueur de moyeu	120 mm
Largeur du corps	100 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	3840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	3200 kg
Statique Capacité de charge	6400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	28,235 kg

NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Numéro de commande 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

