ALPHA STAINLESS

8478UFX125P62

EAN 4031582313352

Numéro de commande 00024807



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0.83 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	36 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

RACCORD

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8478UFX125P62

EAN 4031582313352

Numéro de commande 00034807

Dessins du produit





