

PŁYTA MONTAŻOWA

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Płyta montażowa
Typ	Akcesorium
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Nośność statyczne	80 kg
Wysokość całkowita	8 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z płytką w kształcie litery L
Długość płytki	40 mm
Szerokość płytki	25 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	32 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	32 mm
Średnica otworu płytki	4 mm