

PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Номер на поръчката 00031051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Puretech air

Тип корпус Колело

Товароносимост при 3 км/ч 200 kg

Статичен Товароносимост 400 kg

Общо тегло 2,23 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на резбата	Пневматична гума, профил на блок
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	400 mm
Ширина на Резба	100 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	74 mm
Твърдост на Резба (A)	55 Бръснач A

PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Номер на поръчката 00031051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

