

## LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○   |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○   |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Levina                             |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Nee                                |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                              |
| Totale hoogte                | 161 mm                             |
| Totale breedte               | 59 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,58 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide             |
| Vork Vorm                  | Slank                 |
| Zwenklager                 | Twee balraces         |
| Kleur                      | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Offset                     | 38 mm                 |
| Zwenk radius               | 100,5 mm              |
| Draaicirkel                | 201 mm                |
| Diameter koepel            | 59 mm                 |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                  |
| Breedte wielkern              | 32 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm   |

Universele  
Design  
AwardDeutscher  
Ontwerper  
Club

# LEVINA


5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758

Bestelnummer 00037406  
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Universele  
Design  
Award



Deutscher  
Ontwerper  
Club