

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numero d'ordine 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 80 mm |
| Larghezza battistrada | 35 mm |
| Asse diametro del foro | 8,3 mm |
| Lunghezza mozzo | 46 mm |
| Larghezza corpo | 35 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 90 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 39 Shore D |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Puretech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 100 kg |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,218 kg |

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numero d'ordine 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

