

NOVATECH

ETP 100X25-Ø25

EAN 4031582331288

Numéro de commande 00839111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	210 kg
Capacité de charge à 6 km/h	170 kg
Statique Capacité de charge	420 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,48 kg

NOVATECH

ETP 100X25-Ø25

EAN 4031582331288

Numéro de commande 00839111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

