

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 Radbreite 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	10000 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	10000 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	610 mm
Totaal gewicht	130,88 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Rollager
Offset	130 mm
Zwenk radius	380 mm
Draaicirkel	760 mm
Lubrication nipple	1

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	500 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	270 mm
Breedte plaat	250 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	230 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	210 mm
Diameter plaatgat	17 mm

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 Radbreite 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

