

# PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Numero d'ordine 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene          |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, nera      |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli     |
| Colore Ruota                | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili                    | Senza parafili         |
| Diametro                    | 250 mm                 |
| Larghezza battistrada       | 60 mm                  |
| Asse diametro del foro      | 25 mm                  |
| Lunghezza mozzo             | 74 mm                  |
| Larghezza corpo             | 60 mm                  |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A             |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Puretech                            |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 295 kg                              |
| Portata statica                     | 590 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 2,872 kg                            |

# PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Numero d'ordine 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

