NOVATECH

RK.ETP082x62-Ø47x13

EAN 4031582330397



ROUE

Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	62 mm
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	13 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	600 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x62-Ø47x13

EAN 4031582330397

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





