

# LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Linea safety                      |
| Behuizingstype               | Automatisch vergrendelingssysteem |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen           |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 80 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 160 kg                            |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                             |
| Totale hoogte                | 75,5 mm                           |
| Totale breedte               | 55 mm                             |
| Totaal gewicht               | 0,159 kg                          |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbuis    |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 75 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

## BEHUIZING

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiaal    | Polyamide                                                     |
| Vork Vorm    | Behuizing met twee Wiel                                       |
| Zwenklager   | Kraagpen, draaiend                                            |
| Offset       | 23 mm                                                         |
| Zwenk radius | 66 mm                                                         |
| Draaicirkel  | 132 mm                                                        |
| Tip          | Forceer om 23 N vrij te geven en een veerslaglengte van 8 mm. |

## FITTING

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type bevestiging | Blind gat voor B10-fitting |
| Boutgat diameter | 10 mm                      |

Deutscher  
Ontwerper  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

