

ALPHA SMART

3377DVR125P62

EAN 4031582331592

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha smart
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	155 mm
Poids	1.27 kg

CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	116.5 mm
Diamètre d'encombrement	233 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	24 mm

RACCORD

Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

ALPHA SMART

3377DVR125P62

EAN 4031582331592

Numéro de commande 00038232

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

