

ELASTECH

UER125X40-Ø15 HL58

EAN 4031582442878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Elastech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 250 kg

Tracidad de carga estàtica 500 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,429 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	15 mm
Longitud del cub	58 mm

ELASTECH

UER125X40-Ø15 HL58

EAN 4031582442878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

