

ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876

Número de comanda 00005908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 128 mm |
| Àmplia general | 75 mm |
| Pes total | 0,956 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal | Poliamida |
| | suau |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 34 mm |
| Corporació ample | 34 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 41 mm |
| Scio de giro | 123 mm |
| Sterferencia de giro | 246 mm |
| Dome Dictel | 75 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 13 mm |

ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876
Número de comanda 00005908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

