

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Pneumatique, profil de ligne
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	400 mm
Largeur du Bandage	100 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Poids global	2,455 kg

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

