

## AGILA STAINLESS

7477PJC125P50

EAN 4031582349993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ○   |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila stainless                               |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                                        |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Jā                                            |
| Statiskā krāvnese                    | 200 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 160 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 60 mm                                         |
| Kopējais svars                       | 0,89 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Nerūsējošais tērauds, vidējs |
| Dakšas forma        | Plaša                        |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes         |
| Krāsa               | Nerūsējošais tērauds         |
| Ofsets              | 41 mm                        |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                       |
| Grozāms savienojums | 262 mm                       |
| Kupola diametrs     | 60 mm                        |

## RITENIS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Polipropilēns                                  |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija                         |
| Gūtnis                 | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001)                       |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                              |
| Diametrs               | 125 mm                                         |
| Protektora platums     | 32 mm                                          |
| Korpasa platums        | 32 mm                                          |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                                    |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 56 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# AGILA STAINLESS

7477PJC125P50

EAN 4031582349993

Pasūtījuma numurs 00036345  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

