

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582346688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	250 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	79 mm
Celková hmotnost	0,79 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	75 mm
Průměr otáčení	182 mm

KOLO

Materiál středu	plastové termoset, odolný vůči teple
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Osa kola	Šroub s maticí
Barva kola	Černá
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	90 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582346688

Objednací číslo 00035365
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

