

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Pasūtījuma numurs 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpora materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	300 mm
Protektora platums	55 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	66 mm
Korpora platums	55 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Koroziijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpora tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	600 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	480 kg
Statiskā kravnēsība	1200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	3,892 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Pasūtījuma numurs 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

