



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                              |
| Type                         | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 120 kg                             |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Ja                                 |
| Statisch draagvermogen       | 240 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                              |
| Totale hoogte                | 118 mm                             |
| Totale breedte               | 82 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,62 kg                            |

#### BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide               |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers    |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002)     |
| Offset                     | 32 mm                   |
| Zwenk radius               | 90 mm                   |
| Draaicirkel                | 180 mm                  |
| Diameter koepel            | 52 mm                   |

#### WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                      |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten         |
| Lagering                      | Precisie kogellagers Roestvrij |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer            |
| Diameter                      | 100 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                     |

#### FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 13 mm   |

# LINEA

5940UAC100P30-13 RAL9002


EAN 4031582352443

Bestelnummer 00771807EK

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Ontwerper  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award